

Cosses KSI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KSI/-10
Référence	1491430000
Version	Cosses, Cosse isolée, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301403
Cdt.	50 pièce(s)

Cosses KSI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 3 g

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Diamètre extérieur de la tige (d3)	2,4 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	4,5 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4)	7,8 mm
Isolation	présente	Longueur 1 (l1)	34 mm
Longueur 2 (l2)	12 mm ²	Matériau/plastique	PA
Section de raccordement du conducteur	10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Données techniques [EPLAN](#)

Fiche de données**Cosses
KSI/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins