

CMA-31-200-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les transformateurs de courant enfichables sont particulièrement indiqués pour une installation sur barrette de liaison.

Avantages :

- Raccordement sans vis avec borne à ressort.
- Options de raccordement rapides pour conducteurs souples et rigides.
- Antichoc et insensible aux vibrations, forces de maintien mécaniques élevées.
- Résistance aux courants forts

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Type | CMA-31-200-5A-5VA-1 |
| Référence | 2420950000 |
| Version | Courant primaire: 200 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118429190 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

CMA-31-200-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur | 60 mm | Largeur (pouces) | 2,362 inch |
| Hauteur | 80,9 mm | Hauteur (pouces) | 3,185 inch |
| Profondeur | 52 mm | Profondeur (pouces) | 2,047 inch |
| Poids net | 1 g | | |

Températures

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement , max. | 50 °C | Température de fonctionnement , min. | -5 °C |
| Température de stockage, max. | 70 °C | Température de stockage, min. | -25 °C |
| Température de fonctionnement | -5 °C...50 °C | Température de stockage | -25 °C...70 °C |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------|-------|---|----------------------|
| Classe d'isolation | E | Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$ | 1,2 x $I_{nominale}$ |
| Fréquence nominale | 50 Hz | Tension de service $U_{max., max.}$ | 1,2 kV |

Caractéristiques électriques

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|-----|
| Charge | 5 VA | Classe de précision | 1 |
| Courant primaire | 200 A | Courant secondaire max. | 5 A |

Dimensions des conducteurs sous tension

| | | | |
|-----------------|---------|------|------------------------------------|
| Conducteur rond | 25,7 mm | Rail | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm |
|-----------------|---------|------|------------------------------------|

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
| eClass 9.0 | 27-21-09-02 | eClass 9.1 | 27-21-09-02 |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch |
|---------------------------|--|

CMA-31-200-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

