

Ethernet industriel
IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /
14

Informations générales de commande

Type	IE-PI-SCRJ-POF-QA
Référence	2564960000
Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4050118574647
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

Ethernet industriel IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 13 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Caractéristiques générales

Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14@	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	≥ 500	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF	Diamètre de la gaine, max.	8 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Diamètre du fil individuel, max.	2,3 mm
Diamètre du fil individuel, min.	2,1 mm	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Matériau de base du boîtier	PA 66	Matériau embout	Arcap
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Type de montage	Montage par vis		

Normes

Norme de connecteur CEI 61754-24

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Agréments

ROHS Conforme