

**ES EPG 60 AEH 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | ES EPG 60 AEH 70           |
| Référence  | <a href="#">2577850000</a> |
| Version    | Insert outil à sertir      |
| GTIN (EAN) | 4050118590692              |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                 |

**Fiche de données****ES EPG 60 AEH 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 25 g

**Description du contact**

Type de contact Embouts isolés / non isolés

**Inserts de sertissage**

|                             |       |                           |    |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----|
| Largeur de sertissage en mm | 22    | Section sertissage cuivre | 70 |
| Largeur de sertissage       | 22 mm |                           |    |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC001282    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 |            |             |