

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CRIMPFIX R VARIO
Référence	258000000
Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4050118605846
Cdt.	1 pièce(s)

CRIMPFIX R VARIO
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	335 mm	Largeur (pouces)	13,189 inch
Hauteur	565 mm	Hauteur (pouces)	22,244 inch
Profondeur	485 mm	Profondeur (pouces)	19,094 inch
Poids net	25 265 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique 100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 2 s	Consommables	Embouts reliés
Entraînement	Électropneumatique	Longueur d'introduction min.	27 mm
Longueur de sertissage	8/10 mm	Longueur embout	14/16 mm
Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Raccordement air comprimé	5,5 bars
Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Section de l'embout, max.	2,5 mm ²
Section de l'embout, min.	0,5 mm ²	Sertissage	Trapézoïdal

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

 Documentation utilisateur [Manual](#)