

Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La système d'entrée de câbles Cabtite offre une souplesse totale dans la gestion de votre câblage des armoires de commandes, boîtiers et machines. Il est étanche et sûr et décharge les tensions pesant sur les câbles, tout en vous faisant gagner un temps précieux. La conception modulaire des cadres, inserts de réseau et d'étanchéité Cabtite permet une configuration rapide des découpes pour les câbles à terminaison pré-déterminées, sans outil nécessaire et avec une étanchéité d'indice IP66 selon la norme NF EN 60529. Cadre. Insert. Élément d'étanchéité. Les trois composants de base du système modulaire garantissent une souplesse, une variabilité et une diversité des variantes proposées.

Informations générales de commande

Type	CABTITE CR 24/10 EMV
Référence	2583890000
Version	Bandes de protection de câbles, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 16 mm, Largeur: 35.23 mm, Profondeur: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118647068
Cdt.	10 pièce(s)

Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5,512 inch
Largeur	35,23 mm	Largeur (pouces)	1,387 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0,63 inch
Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Cote de fixation largeur	5,3 mm	Cote de fixation hauteur	5,91 mm
Poids net	46,96 g	Diamètre	5,3 mm

Informations générales

Halogène	Non	Silicone	Non
Matériau	Acier, zingué		

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	STEP
--------------------	----------------------