

**Cabtite (système d'entrée de câbles)  
CABTITE SE 14-15 SML GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Que le diamètre de câble soit grand ou petit – Cabtite offre toujours l'insert d'étanchéité adapté.

La forme conique des éléments d'étanchéité permet que la grille pré-positionnée soit poussée facilement de l'intérieur à l'extérieur. Cette dernière comble les espaces de manière fiable et sert d'extracteur, conformément à DIN EN 62444. Les inserts étanches combinés aux cadres garantissent un degré de protection IP66. Du fait de sa conception fendue à coupe ondulée, il est particulièrement indiqué pour les câbles préconfectionnés.

- Les inserts étanches noirs sont conçus pour une température de fonctionnement particulièrement élevée et offrent une classe de sécurité au feu UL 94 HB
- Les éléments d'étanchéité gris, de classe de sécurité au feu UL 94 VO, sont adaptés aux exigences de l'industrie ferroviaire
- Grâce à l'utilisation de plusieurs inserts, deux câbles ou plus, ainsi que des câbles spéciaux, peuvent traverser un élément d'étanchéité

**Informations générales de commande**

| Type       | CABTITE SE 14-15 SML GY                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">2584560000</a>                                                                                                                                             |
| Version    | Élément d'étanchéité, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, Gris clair, Hauteur: 17.7 mm, Largeur: 20.7 mm, Profondeur: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616149                                                                                                                                                          |
| Cdt.       | 10 pièce(s)                                                                                                                                                            |

## Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE SE 14-15 SML GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Longueur   | 20,7 mm | Longueur (pouces)   | 0,815 inch |
| Largeur    | 20,7 mm | Largeur (pouces)    | 0,815 inch |
| Hauteur    | 17,7 mm | Hauteur (pouces)    | 0,697 inch |
| Profondeur | 17,7 mm | Profondeur (pouces) | 0,697 inch |
| Poids net  | 4,3 g   |                     |            |

### Informations générales

|                                     |       |                                   |                              |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   | Élément d'étanchéité              | 1 petit élément d'étanchéité |
| Diamètre du câble extérieur, min.   | 14 mm | Diamètre du câble extérieur, max. | 15 mm                        |
| Halogène                            | Non   | Silicone                          | Non                          |
| Matériau                            | TPE   |                                   |                              |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000879    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-21 | eClass 9.1 | 27-14-44-21 |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Documentation utilisateur | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Données techniques        | <a href="#">STEP</a>                              |