


CBC-FB 30-45/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	CBC-FB 30-45/100
Référence	2588880000
Version	Fibre du chemin de câble
GTIN (EAN)	4050118602432
Cdt.	100 m

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	100 000 mm	Longueur (pouces)	3 937 inch
Poids net	25 g	Diamètre	45 mm

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	gris argent
Diamètre	45 mm	Diamètre de faisceau, max	45 mm
Diamètre faisceau, min	30 mm	Diamètre nominal	30 mm
Matériau	Polyéthylène téréphtalate PET	Section utilisable	1 590 mm ²

Classifications

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------