

**HS-FR 12.7-25.4/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Avec MultiMark, vous avez à disposition un système de marquage rapide et fiable, permettant de réaliser facilement pratiquement tous les types de repérages. Connecteurs, conducteurs, câbles ou appareils – la famille de produits MultiMark offre une gamme de repérages pratique et bien organisée, compatible avec notre logiciel de configuration avancé M-Print® PRO, pour tous les domaines d'utilisation.

**Vos avantages avec MultiMark**

- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

**Informations générales de commande**

Type	HS-FR 12.7-25.4/25 MM W
Référence	<a href="#">2621700000</a>
Version	Repères de fils et de câbles, 12.7 - 25.4 mm, 24.9 x 40.5 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118625349
Cdt.	600 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2430920000</a>

**HS-FR 12.7-25.4/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	40,5 mm	Largeur (pouces)	1,594 inch
Hauteur	24,9 mm	Hauteur (pouces)	0,98 inch
Profondeur	0,77 mm	Profondeur (pouces)	0,03 inch
Poids net	1,6 g		

**Caractéristiques générales**

Couleur	blanc	Halogène	Non
Largeur	40,5 mm	Matériau	Polyoléfine
Taille de plage de repérage	40.5 x 24.9 mm	plage de température d'utilisation	-55... 125 °C

**Repères de fils et de câbles**

Diamètre extérieur du conducteur	12.7 - 25.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	25,4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	12,7 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 4/0	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 2
Section de raccordement du conducteur, max.	120 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	35 mm <sup>2</sup>
Taux de rétractabilité	2:1	Température recommandée de retrait	90 °C

**Classifications**

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données**

**HS-FR 12.7-25.4/25 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

