
# Éléments de raccordement
# H2,5/15D BL SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




- en vrac en sachet plastique
- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | H2,5/15D BL SP |
| Référence | 1476280000 |
| Version | Embout, isolé, 10 mm, 8 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4050118282887 |
| Cdt. | 100 pièce(s) |

# Éléments de raccordement
# H2,5/15D BL SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 15 mm | Largeur (pouces) | 0,591 inch |
| Poids net | 0,16 g | | |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version | isolé |

### Embouts

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | DIN | Diamètre de la collerette (D2) | 4,2 mm |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 2,2 mm | Epaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,25 mm |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm | L1 en mm | 15 mm |
| Longueur de dénudage | 10 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 8 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 2,5 mm² | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 | eClass 8.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | c UL us LISTED |
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | EPLAN |