

**Cosses**  
**KSN/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit  
aux utilisateurs une qualité de raccordement  
électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Type       | KSN/-10                                         |
| Référence  | <a href="#">1492780000</a>                      |
| Version    | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302806                                   |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                    |

**Cosses**  
**KSN/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|       |        |           |       |
|-------|--------|-----------|-------|
| Poids | 0,25 g | Poids net | 2,4 g |
|-------|--------|-----------|-------|

**Raccordements**

|                                       |                |                                             |              |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|
| Diamètre intérieur de la tige (d1)    | 4,5 mm         | Dimensions des broches/de la prise          | 2,3 x 4,2 mm |
| Isolation                             | non disponible | Longueur 1 (l1)                             | 22 mm        |
| Longueur 2 (l2)                       | 12 mm          | Longueur de la tige (a)                     | 8 mm         |
| Section de raccordement du conducteur | 10 mm²         | Section de raccordement du conducteur, max. | 10 mm²       |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |

### Cosses KSN/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

