

**THM**  
**THM EL 100 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Identification personnalisée : EL**

Les innombrables variations des repères MultiMark font d'eux une alternative économique aux supports de plaquettes conventionnels ou aux étiquettes spéciales. Pour une largeur donnée, la longueur peut être configurée avec précision à l'aide du logiciel, pour correspondre parfaitement aux repères respectifs. Une lame est utilisée pour couper les étiquettes de manière indépendante à la taille spécifiée. Idéal pour la réalisation de grandes étiquettes pour des blocs fonctionnels ou des blocs de jonction complets.

**Informations générales de commande**

| Type                  | THM EL 100 SI 30M                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Référence             | <a href="#">1517270000</a>                                |
| Version               | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 100, argent |
| GTIN (EAN)            | 4050118325119                                             |
| Cdt.                  | 1 pièce(s)                                                |
| imprimante compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>     |

**THM**  
**THM EL 100 SI 30M**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |           |                     |              |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Longueur   | 30 000 mm | Longueur (pouces)   | 1 181,1 inch |
| Hauteur    | 100 mm    | Hauteur (pouces)    | 3,937 inch   |
| Profondeur | 0,08 mm   | Profondeur (pouces) | 0,003 inch   |
| Poids net  | 503 g     |                     |              |

**Caractéristiques générales**

|                                     |                       |                                    |                    |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| Adhésif                             | Colle acrylate        | Agrément selon UL 969              | Oui                |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                   | Couleur                            | argent             |
| Halogène                            | Non                   | Longueur                           | 30 000 mm          |
| Matériau                            | Polyester             | Nombre par feuille                 | 1                  |
| Nombre par rouleau                  | 1                     | Procédé d'impression               | Transfer thermique |
| Version                             | Sans fin, autoadhésif | plage de température d'utilisation | -40... 150 °C      |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|


**Téléchargements**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**Fiche de données**

**THM**  
**THM EL 100 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**THM**  
**THM EL 100 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

