

**BG GH CUTOUT PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les boîtiers FieldPower®, extrêmement robustes, sont conformes à la plus haute classe d'inflammabilité UL 5VA.

- Le module de rail profilé « TS 35 PT6 » et l'unité de contact PT6 sont faciles à enclipser.
- Les joints rabattables permettent d'employer également des câbles de connecteurs préconfectionnés.
- La version avec couvercle haut permet l'installation de l'appareil. Pour les joints de câbles, consultez les accessoires.

**Informations générales de commande**

Type	BG GH CUTOUT PT6
Référence	<a href="#">1272210000</a>
GTIN (EAN)	4032248113743
Cdt.	1 pièce(s)

**BG GH CUTOUT PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 303 g

**Températures**

Température de fonctionnement, max.	55 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...55 °C	Température de stockage	-40 °C...85 °C

**Caractéristiques générales**

Degré de protection	IP65, fermé	Halogène	Non
Matériau isolant	Polycarbonate, GF 10	Silicone	Oui
Couleur	noir	Classe d'inflammabilité selon UL 94	5VA
Couple des vis du couvercle	2 Nm	Fixation du coffret	Pattes de fixation

**Classifications**

ETIM 5.0	EC000775	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-14-24-14	eClass 7.1	27-14-24-14
eClass 8.1	27-14-24-14	eClass 9.0	27-18-01-90
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Agrément/Certificat/Document de conformité [FieldPower](#)

**BG GH CUTOUT PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**