

**Série CMA  
KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Le transformateur de courant « sortie de câble » est essentiellement utilisé en intégration après mise en service.

pour éviter la séparation des conducteurs primaires.

- Grâce à ses dimensions et son maniement facile, le transformateur de courant « sortie de câble » est particulièrement indiqué pour un usage dans des espaces difficiles d'accès où dans des endroits exigus
- Associé aux attaches de fixation, le système « click » permet même une installation à une seule main.

**Informations générales de commande**

Type	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
Référence	<a href="#">1482010000</a>
Version	Courant primaire: 100 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 1.25 VA, Classe de précision: 3
GTIN (EAN)	4050118290851
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Série CMA KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	41,6 mm	Largeur (pouces)	1,638 inch
Hauteur	64,5 mm	Hauteur (pouces)	2,539 inch
Profondeur	68 mm	Profondeur (pouces)	2,677 inch
Poids net	260 g		

### Températures

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C	Température de stockage	-25 °C...70 °C

### Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz	Tension de service $U_{max., max.}$	0,72 kV

### Caractéristiques électriques

Charge	1,25 VA	Classe de précision	3
Courant primaire	100 A	Courant secondaire max.	1 A

### Dimensions des conducteurs sous tension

Conducteur rond	18,5 mm
-----------------	---------

### Classifications

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">instruction sheet gerrman.pdf</a>
Données techniques	<a href="#">3D drawing</a>

**Fiche de données****Série CMA**  
**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**