

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Outils de sertissage pour cosses à sertir et cosses tubulaires avec matrice rotative.

- Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections
- Outils de sertissage hexagonaux pour cosses à sertir
- Outils de sertissage WM-From pour cosses tubulaires
- large plage d'action jusqu'à 70 ou 120 mm²

Informations générales de commande

Type	PZ PK 6/70
Référence	1500470000
Version	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309263
Cdt.	1 pièce(s)

PZ PK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	515 mm	Profondeur (pouces)	20,276 inch
Poids	2 000 g	Poids net	2 040 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Description du contact

Plage de sertissage, min.	6 mm ²	Plage de sertissage, max.	70 mm ²
---------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Inserts de sertissage

Section sertissage aluminium	10 ... 50 mm ²	Largeur de sertissage	5 mm
------------------------------	---------------------------	-----------------------	------

Classifications

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------