

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Type	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
Référence	2577160000
Version	Connecteurs à équiper, 7/8", 7/8", Nombre de pôles: 4
GTIN (EAN)	4050118586817
Cdt.	1 pièce(s)

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	66 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normes

Certificat N° (cURus)	E307231
-----------------------	---------

Caractéristiques générales

Codage	aucune	Courant nominal	8 A
Cycles d'enchâssage	≥ 100	Degré de protection	IP67, Vissé
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	7/8"
Longueurs de câbles / brins	0,4 m	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé
Matériau des contacts	CuZn	Nombre de pôles	4
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C	Presse-étoupes	7/8"
Section du conducteur	0,75 mm ²	Surface du contact	doré
Tension nominale	300 V	Type de raccordement	Mâle

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Agréments

Agréments




ROHS	Conforme
------	----------

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dessins



Schéma




Schéma des pôles

