

**Cabtite (système d'entrée de câbles)  
CABTITE FR 10/6 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité se niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | CABTITE FR 10/6 BK SET                                                                                                                                                                  |
| Référence  | <a href="#">2583760000</a>                                                                                                                                                              |
| Version    | Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 19.6 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118617153                                                                                                                                                                           |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                                              |

## Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE FR 10/6 BK SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|                               |            |                          |            |
|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Longueur                      | 106 mm     | Longueur (pouces)        | 4,173 inch |
| Largeur                       | 70 mm      | Largeur (pouces)         | 2,756 inch |
| Hauteur                       | 19,6 mm    | Hauteur (pouces)         | 0,772 inch |
| Hauteur version la plus basse | 19,6 mm    | Profondeur               | 19,6 mm    |
| Profondeur (pouces)           | 0,772 inch | Cote de fixation largeur | 32 mm      |
| Cote de fixation hauteur      | 83 mm      | Poids net                | 58,1 g     |
| Diamètre                      | 5,5 mm     |                          |            |

### Informations générales

|                         |                                                                                                  |                                     |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Couple de serrage       | 3 Nm                                                                                             | Largeur de l'ouverture              | 46 mm |
| Longueur de l'ouverture | 68,5 mm                                                                                          | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |
| Élément d'étanchéité    | 6 petits éléments d'étanchéité ou 1 grand élément d'étanchéité et 2 petits éléments d'étanchéité | Halogène                            |       |
| Silicone                | Non                                                                                              |                                     | Non   |
| Matériau                | Polyamide, renforcé fibre de verre                                                               | Joint                               | TPE   |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002624    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-18-28-15 | eClass 9.1 | 27-18-92-65 |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Documentation utilisateur | <a href="#">CabTite Installation Instructions</a> |
| Données techniques        | <a href="#">STEP</a>                              |

## Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE FR 10/6 BK SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

