

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Illustration du produit

similar to the product

Informations générales de commande

Type	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
Référence	2525150000
Version	Courant primaire: 32 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 0.2 VA, Classe de précision: 1
GTIN (EAN)	4050118536515
Cdt.	1 pièce(s)

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	27,5 mm	Largeur (pouces)	1,083 inch
Hauteur	46,5 mm	Hauteur (pouces)	1,831 inch
Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0,748 inch
Poids net	65 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C	Température de stockage	-25 °C...70 °C

Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	$1,0 \times I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz	Tension de service $U_{max.}$ max.	0,72 kV

Caractéristiques électriques

Charge	0,2 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	32 A	Courant secondaire max.	1 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Conducteur rond	7,6 mm
-----------------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

