

PAC
PAC-UNIV-HE20-F-1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Informations générales de commande

Type	PAC-UNIV-HE20-F-1M
Référence	1349790010
Version	Câble pré-confectionné, PAC
GTIN (EAN)	4032248161003
Cdt.	1 pièce(s)

PAC
PAC-UNIV-HE20-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 80 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	50 °C	Température de fonctionnement, min.	-10 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C	Température de stockage	-10...60 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Données générales

Interface API	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm ²)	Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P
Nombre de pôles, min.	20 pôles	Ytterdiameter	8,6 ± 1 mm
Câble	Câble LiYY	Longueur du câble	1 m
Matériau	PVC	Section du conducteur	0,14 mm ²

Données électriques

Tension nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	≤ 150mΩ/m

Classifications

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)
 Documentation utilisateur [Colours chart](#)