Fiche de données

Série CMA
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le transformateur de courant « sortie de câble » est essentiellement utilisé en intégration après mise en service.
pour éviter la séparation des conducteurs primaires.

• Grâce à ses dimensions
et son maniement facile, le transformateur de courant « sortie de câble » est particulièrement indiqué pour un usage dans des
espaces difficiles d'accès où dans des endroits exigus
• Associé aux attaches de fixation, le système « click » permet même
une installation à une seule main.

Informations générales de commande

Type	KCMA-18-50-1A-1VA-3
Référence	1482020000
Version	Courant primaire: 50 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 1 VA, Classe de précision: 3
GTIN (EAN)	4050118290844
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Série CMA
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	41,6 mm	Largeur (pouces)	1,638 inch
Hauteur	64,5 mm	Hauteur (pouces)	2,539 inch
Profondeur	68 mm	Profondeur (pouces)	2,677 inch
Poids net	250 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C	Température de stockage	-25 °C...70 °C

Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	1,2 x $I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz	Tension de service $U_{max.}$, max.	0,72 kV

Caractéristiques électriques

Charge	1 VA	Classe de précision	3
Courant primaire	50 A	Courant secondaire max.	1 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Conducteur rond	18,5 mm

Classifications

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	instruction sheet gerrman.pdf
Données techniques	3D drawing

Série CMA
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins





