

**PZ RK 10/120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Outils de sertissage pour cosses à sertir et cosses tubulaires avec matrice rotative.**

- Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections
- Outils de sertissage hexagonaux pour cosses à sertir
- Outils de sertissage WM-From pour cosses tubulaires
- large plage d'action jusqu'à 70 ou 120 mm<sup>2</sup>

**Informations générales de commande**

Type	PZ RK 10/120
Référence	<a href="#">1500450000</a>
Version	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309065
Cdt.	1 pièce(s)

## PZ RK 10/120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	660 mm	Profondeur (pouces)	25,984 inch
Poids	4 100 g	Poids net	3 760 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Description du contact

Plage de sertissage, min.	10 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, max.	120 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

### Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm
-----------------------	------

### Classifications

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------