

CMA-3151-100-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les transformateurs de courant enfichables sont particulièrement indiqués pour une installation sur barrette de liaison.

Avantages :

- Raccordement sans vis avec borne à ressort.
- Options de raccordement rapides pour conducteurs souples et rigides.
- Antichoc et insensible aux vibrations, forces de maintien mécaniques élevées.
- Résistance aux courants forts

Informations générales de commande

Type	CMA-3151-100-AO-24DC-05
Référence	1531940000
Version	Convertisseur de mesure de courant, Courant primaire: 100 A, Courant secondaire : 4 - 20 mA, 1 VA, Classe de précision: 0,5
GTIN (EAN)	4050118337211
Cdt.	1 pièce(s)

CMA-3151-100-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3,15 inch
Hauteur	117,8 mm	Hauteur (pouces)	4,638 inch
Profondeur	71 mm	Profondeur (pouces)	2,795 inch
Poids net	250 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	40 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C	Température de stockage	

Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	1,5 x $I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz		

Caractéristiques électriques

Charge	1 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	100 A	Courant secondaire	4 - 20 mA
Courant secondaire max.	20 mA	Courant secondaire, min.	4 mA

Dimensions des conducteurs sous tension

Conducteur rond	28 mm	Rail	30 x 10 mm
-----------------	-------	------	------------

Classifications

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

