

**THM
THM ET S7 1500 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les étiquettes THM ET S7 non autocollantes et conditionnées en rouleaux permettent d'identifier les modules SIMATIC ET 200S, S7-300 and S7-400 de Siemens.

- Le logiciel M-Print® PRO permet le marquage individuel des étiquettes THM ET S7 à l'aide d'une imprimante THM.
- Les étiquettes se détachent aisément
- L'imprimante THM Plus S garantit une impression ultra-résistante

Informations générales de commande

Type	THM ET S7 1500 TU
Référence	1991680000
Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, turquoise
GTIN (EAN)	4050118376333
Cdt.	500 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	22,9 mm	Largeur (pouces)	0,902 inch
Hauteur	108,8 mm	Hauteur (pouces)	4,283 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	0,678 g		

Caractéristiques générales

Agrément selon UL 969	Non	Application / fabricant	Siemens
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	turquoise
Halogène	Non	Largeur	22,9 mm
Matériau	Polypropylène	Nombre par rouleau	500
Procédé d'impression	Transfer thermique	Version	sans halogène
plage de température d'utilisation	-50...100 °C		

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN_WSCAD
--------------------	-----------------------------