THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autres des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents et des repères à fixer avec des colliers de serrage.

Il existe des repères ouverts ou fermés, imprimés ou vierges pour un repérage individualisé. Les repères de câblage Weidmüller sans halogène et pauvres en produits nocifs respectent les normes européennes ainsi que les standards internes des grands installateurs.

Repères pour conducteurs et câbles - les systèmes permettent de :

• L'encliquetage de repères imprimés prêts à l'emploi pour des besoins de repérages spécifiques
• Le repérage avec des caractères composés à partir d'un jeu de caractères standard
• La combinaison de différents caractères préimprimés constituant un code
• Repérage personnalisé avec l'imprimante SMark laser, la PrintJet, la station de marquage MCP Plus, MC-Mobilo, les imprimantes laser (format DIN A4), les imprimantes à transfert thermique ou les stylos feutre STI

Une sélection d'échantillons est disponible dans le sac d'échantillons de câbles de Weidmüller, référence 1640420000.

Informations générales de commande

Type	THM ET 28/28 WS
Référence	2539410000
Version	Repères de fils et de câbles, 28 x 28 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118570182
Cdt.	1 500 pièce(s)

Fiche de données

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1,102 inch
Hauteur	28 mm	Hauteur (pouces)	1,102 inch
Profondeur	0,35 mm	Profondeur (pouces)	0,014 inch
Poids net	0,387 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	blanc
Halogène	Non	Largeur	28 mm
Matériau	Polypropylène	plage de température d'utilisation	-50…100 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

