

**ES EPG 60 AEH 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

**Informations générales de commande**

Type	ES EPG 60 AEH 95
Référence	<a href="#">2577870000</a>
Version	Insert outil à sertir
GTIN (EAN)	4050118590685
Cdt.	1 pièce(s)

**Fiche de données****ES EPG 60 AEH 95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 25 g

**Description du contact**

Type de contact Embouts isolés / non isolés

**Inserts de sertissage**

Largeur de sertissage en mm	22	Section sertissage cuivre	95
Largeur de sertissage	22 mm		

**Classifications**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		