

## CBC-FB 50-75/50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

### Informations générales de commande

Type	CBC-FB 50-75/50
Référence	<a href="#">2588860000</a>
Version	Fibre du chemin de câble
GTIN (EAN)	4050118600360
Cdt.	50 m

**CBC-FB 50-75/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	50 000 mm	Longueur (pouces)	1 968,5 inch
Poids net	32 g	Diamètre	75 mm

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	gris argent
Diamètre	75 mm	Diamètre de faisceau, max	75 mm
Diamètre faisceau, min	50 mm	Diamètre nominal	50 mm
Matériau	Polyéthylène téréphtalate PET	Section utilisable	4 417 mm <sup>2</sup>

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------