

SFX-DT 10/60 S MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avec nos solutions de repérage détectables, nous garantissons aux consommateurs de l'industrie des produits alimentaires et des boissons les plus hauts standards du concept HACCP. Grâce à la matière de remplissage métallique, nos MultiCard détectables sont identifiées par les détecteurs de métaux et rayons X de manière fiable. L'identification minimise le risque de contamination au cours du processus de production de la nourriture. MultiCard garantit une sécurité maximale grâce à des propriétés telles que la résistance à la corrosion et au vieillissement (rayonnement UV et chaleur). Nous contrôlons et confirmons régulièrement les caractéristiques de sécurité dans notre laboratoire accrédité. Non destiné(e)(s) à entrer en contact direct avec des produits alimentaires.

- Détectable par détecteurs de métaux et rayon X
- Reconnaissable visuellement par sa couleur bleue
- matière de remplissage métallique résistant à la corrosion
- Image à impression claire et résistante
- Disponible dans différentes versions pour une large gamme d'exigences de repérage

Informations générales de commande

Type	SFX-DT 10/60 S MC NE BL
Référence	2602740000
Version	Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4050118613261
Cdt.	50 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SFX-DT 10/60 S MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	10 mm
Hauteur	60 mm
Profondeur	1 mm
Poids net	2,28 g

Largeur (pouces)	0,394 inch
Hauteur (pouces)	2,362 inch
Profondeur (pouces)	0,039 inch

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	vierge	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Couleur	bleu	DéTECTABLE conformément à Rondotest	4.7 mm Al
Halogène	Non	Industries recommandées	Industrie alimentaire
Largeur	10 mm	Matériau	Polyamide 66
Taille de plage de repérage	60 x 9.5 mm	Version	Montage avec colliers de serrage
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	7 - 40 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	40 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm ²

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

SFX-DT 10/60 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

