


**SlimFix
SFX-DT 11/60 MM BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Grande flexibilité : SFX**

Si vous préférez utiliser des colliers de serrage classiques, les repères SFX sont le choix idéal pour le repérage des câbles. Les câbles ne sont pas toujours installés en ligne droite. Le matériel utilisé pour les repères SFX, du polyuréthane hautement flexible, permet de prendre en compte cette contrainte. Le repère suit chaque courbe du câble et se fixe facilement.

Informations générales de commande

Type	SFX-DT 11/60 MM BL
Référence	2621480000
Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 7 - , 60 x 13 mm, bleu
GTIN (EAN)	4050118625561
Cdt.	1 000 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000

SlimFix
SFX-DT 11/60 MM BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0,512 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Poids net	0,001 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	bleu
Halogène	Non	Largeur	13 mm
Matériau	Polyéthylène	Taille de plage de repérage	10.5 x 44 mm
Version	sans halogène	plage de température d'utilisation	-30...65 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	7 -	Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm
Halogène	Non		

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données

SlimFix
SFX-DT 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins