

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Commandes sur demande
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CRIMPFIX LS PZ3
Référence	9025300000
Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4008190380335
Cdt.	1 pièce(s)

CRIMPFIX LS PZ3
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15,354 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18,11 inch
Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12,992 inch
Poids	31 kg	Poids net	35 000 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique 100-240 V / 50/65 Hz

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1 s	Consommables	embouts desserrés
Entraînement	Électropneumatique	Longueur de sertissage	6/8/10 mm
Longueur embout	12/14/16 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ²
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz
Section de l'embout, max.	2,5 mm ²	Section de l'embout, min.	0,5 mm ²

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

 Documentation utilisateur [Manual](#)