

SAI-4-M M12 1:1 SO UT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les répartiteurs M12 sont proposés dans de très nombreuses versions. Les 4, 6 ou 8 connecteurs M12 disposent de 4 ou 5 pôles. La sortie principale se présente sous forme de câble fixe, de capot à raccorder soi-même ou de M23. Il existe par ailleurs d'autres versions particulières. Il existe par exemple un répartiteur 1 : 1 permettant de choisir librement le raccordement ou des répartiteurs homologués Ex Zone 1.

Informations générales de commande

Type	SAI-4-M M12 1:1 SO UT
Référence	1044340000
Version	Répartiteur passif capteurs-actionneurs, M12, Version capot, Non
GTIN (EAN)	4032248776474
Cdt.	2 pièce(s)

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	124 g
-----------	-------

Températures

Température de fonctionnement	-
-------------------------------	---

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques de raccordement

Sortie répartiteur	Version capot
--------------------	---------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau des contacts	CuZn	Surface du contact	doré
-----------------------	------	--------------------	------

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP67	Nombre de pôles	5
Nombre de contacts femelles	4	Filetage du raccordement	M12
LED	Non	LED capteur	Non

Caractéristiques électriques

Courant max. par emplacement	4 A	Tenue d'isolation	10 ⁹ Ω
------------------------------	-----	-------------------	-------------------

Câble de données techniques

Nombre de pôles	5
-----------------	---

Classifications

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Données techniques	WSCAD

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Schéma

