

Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les inserts enfichables à clipser donnent aux ouvertures du cadre la configuration voulu selon la taille des éléments d'étanchéité. Un "clic" audible confirme la correcte installation. Le système d'entrée de câbles Cabtite peut donc être configuré de différentes manières selon les exigences de votre projet (câbles, conducteurs, gaines, conduites hydrauliques et pneumatiques).

Informations générales de commande

Type	CABTITE GI I BK
Référence	2584320000
Version	insert pour réseau électrique, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 17.5 mm, Largeur: 5 mm, Profondeur: 17.5 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616071
Cdt.	5 pièce(s)

Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	44 mm	Longueur (pouces)	1,732 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	17,5 mm	Hauteur (pouces)	0,689 inch
Hauteur version la plus basse	17,5 mm	Profondeur	17,5 mm
Profondeur (pouces)	0,689 inch	Poids net	2,7 g

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Halogène	Non
Silicone	Non	Joint	TPE
Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre		

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	CabTite Installation Instructions
Données techniques	STEP