

Cosses KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KSI/4,0-6,0
Référence	1491420000
Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118300994
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	1,87 g
-----------	--------

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Diamètre extérieur de la tige (d3)	2,8 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	3,6 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4)	6,4 mm
Isolation	présente	Longueur 1 (l1)	27 mm
Longueur 2 (l2)	11 mm ²	Matériau/plastique	PC
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses KSI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

