

Cosses KQI-M2,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cosse isolée en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	KQI-M2,5/-1
Référence	1492150000
Version	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302028
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses
KQI-M2,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,71 g

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Diamètre extérieur de la tige (d3)	6 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	2,7 mm	Diamètre intérieur de la tige (d1)	1,6 mm
Diamètre intérieur du tunnel (d4)	4 mm	Longueur de raccordement (l)	17 mm
Matériau/plastique	PC	Perçage	M 2.5
Section de raccordement du conducteur, max.	1 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²

Classifications

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Fiche de données**Cosses
KQI-M2,5/-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins