

**Cosses**  
**KQI-M4/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosse isolée en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

**Informations générales de commande**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type       | KQI-M4/-2,5                                                     |
| Référence  | <a href="#">1492290000</a>                                      |
| Version    | Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302172                                                   |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                    |

**Cosses**  
**KQI-M4/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 0,91 g

**Raccordements**

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Couleur d'identification                    | bleu                | Diamètre extérieur de la tige (d3)          | 8 mm                |
| Diamètre intérieur de la bride (d2)         | 4,3 mm              | Diamètre intérieur de la tige (d1)          | 2,3 mm              |
| Diamètre intérieur du tunnel (d4)           | 4,4 mm              | Longueur de raccordement (l)                | 18 mm               |
| Matériau/plastique                          | PC                  | Perçage                                     | M 4                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Fiche de données****Cosses  
KQI-M4/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**