

Cosses
KQI-M10/-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosse isolée en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	KQI-M10/-10
Référence	1492470000
Version	Cosses, Cosse isolée, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302233
Cdt.	50 pièce(s)

Cosses
KQI-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 4 g

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Diamètre extérieur de la tige (d3)	18 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	10,5 mm	Diamètre intérieur de la tige (d1)	4,5 mm
Diamètre intérieur du tunnel (d4)	8 mm	Longueur de raccordement (l)	29,5 mm
Matériau/plastique	PA	Perçage	M10
Section de raccordement du conducteur 10 mm ²			

Classifications

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses KQI-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

