

Série A
APGSR 1.5 - 8P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Raccordement à ressort avec technologie PUSH IN**

La technologie PUSH IN innovante représente un gain de temps maximal pendant le câblage. La technique par enfichage direct garantit des forces d'arrachement élevées et une manipulation simple pour tous les types de conducteur.

Informations générales de commande

Type	APGSR 1.5 - 8P
Référence	2482750000
GTIN (EAN)	4050118494211
Cdt.	25 pièce(s)

Série A
APGSR 1.5 - 8P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	19,2 mm	Largeur (pouces)	0,756 inch
Hauteur	5,95 mm	Hauteur (pouces)	0,234 inch
Profondeur	40,45 mm	Profondeur (pouces)	1,593 inch
Poids net	1,1 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	Orange
---------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP

Série A APGSR 1.5 - 8P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

