

RKDG D18 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers

FieldPower®.

Jointes de câble, connecteurs enfichables, éléments de verrouillage et bien d'autres produits.

Informations générales de commande

Type	RKDG D18 WG PT6
Référence	2491870000
Version	FieldPower®, Insert étanche, rond, IP54, 18.5 - 20.5 mm
GTIN (EAN)	4050118501537
Cdt.	10 pièce(s)

RKDG D18 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	21,8 g
-----------	--------

Températures

Température de fonctionnement

Température de stockage

Caractéristiques générales

Couleur	noir	Degré de protection	IP54
Epaisseur	18 mm	Halogène	Non
Matériau	EPDM	Plage de serrage, max.	20,5 mm
Plage de serrage, min.	18,5 mm	Sans silicone	Oui
Type de câble	rond		

Classifications

ETIM 6.0	EC002498	eClass 6.2	23-07-16-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-25-90

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	STEP
--------------------	----------------------