

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

1906 BUBBLE PENDANT 300x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Luminaires d'intérieur en verre, style vintage, culot E27, abat-jour rond



DOMAINES D'APPLICATION

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Bars, restaurants

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Disponible en différentes couleurs




FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Dimensions & poids



Largeur	100,0 mm
Diamètre	300,0 mm
Hauteur	1570 mm
Poids du produit	1400,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	GLASS
Couleur du teinte	SMOKE-GREY
Couleur du produit	SMOKE-GREY
Matériau de fermeture	Glass

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from April 2019
---	---------------------------

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal
Référence de la douille	E27

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20
Normes	CEEACREACH

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Aucune source de lumière incluse
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075217362	Etui carton fermé 1	373 mm x 373 mm x 398 mm	1908,00 g	55.37 dm ³
4058075217379	Carton de regroupement 4	760 mm x 760 mm x 410 mm	11310,00 g	236.82 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.