

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Luminaires intérieurs de design industriel, style vintage, culot E27

DOMAINES D'APPLICATION

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Bars, restaurants

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Design industriel minimisé




FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz

Dimensions & poids



Longueur	150,0 mm
Hauteur	375,0 mm
Poids du produit	950,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	GLASS
Matériau de fermeture	Glass

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquement. produit	Available from April 2019
--	---------------------------

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Plug, EU
Référence de la douille	E27

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CEEACREACH

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Aucune source de lumière incluse
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075217102	Etui carton fermé 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Carton de regroupement 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.