



Gaines tressées expansées

Helagaine HEGPV0, UL94 V0

La gaine tressée HEGPV0 est utilisée dans des secteurs nécessitant une excellente protection au feu, comme le matériel roulant ferroviaire, les machines-outils, la robotique et les équipements automatiques.

Principales caractéristiques

- Polyester robuste
- Auto-extinguible selon l'UL94 V-0, pour améliorer la protection au feu
- Très flexible
- Forte résistance à l'abrasion
- Forte surface de couverture



Gaine tressée Helagaine HEGPV0.

MATIÈRE	Polyester (PBT)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +150 °C, en pointe +200 °C
Point de fusion	+225 °C
Tenue au feu	UL94 V0, FMVSS 302
Homologation(s)	NF F 16-101

RoHS

RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HEGPV004	3,0	7,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5,0	11,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7,0	13,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11,0	17,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13,0	20,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18,0	25,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27,0	40,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35,0	50,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40,0	60,0	Noir avec fil blanc d'identification (BKIDWH)	50 m	45	170-35000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Coloris gris disponible sur demande. Taille de coupe variable sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)

45

HSG0

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.

NF F

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.