



Frettes spiralées

SPF, large pas

La frette spiralée SPF est particulièrement adaptée aux utilisations dans des domaines où une forte résistance à l'abrasion et de gros diamètres de câbles sont requis, dans comme l'industrie pétrochimique ou la construction d'usines.


Principales caractéristiques

- Forte épaisseur et très robuste
- Excellente protection à tout stress mécanique
- Très haute résistance à l'abrasion
- Très bonne résistance aux huiles
- Disponible jusqu'au diamètre de 50 mm
- Idéal pour des faisceaux de câbles larges



Frette spiralée SPF, extrêmement robuste et résistante à l'abrasion.

MATIÈRE	Polypropylène (PP)
Températures d'utilisation	De -30 °C à +100 °C
Tenue au feu	UL94 HB



Frettes spiralées SPF (pas large)

RÉFÉRENCE	Ø (D)	Pas (P)	Ø max. du toron	Long. (L)	Couleur	Article
SPF10	10,0	10,0	13,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20100
SPF15	15,0	13,0	18,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20150
SPF20	20,0	18,0	23,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20200
SPF25	25,0	19,0	29,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20250
SPF30	30,0	20,0	34,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20300
SPF35	35,0	20,0	39,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20350
SPF40	40,0	20,0	45,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20400
SPF50	50,0	22,0	56,0	1,0 m	Noir (BK)	162-20500

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.