



Frettes spiralées

SBPA

Les frettes spiralées SBPA sont principalement utilisées dans l'industrie automobile et les ateliers de câblage.


Principales caractéristiques

- Organise et protège les câbles et les gaines
- Très bonne protection contre l'abrasion
- Idéal pour du rétro-fitting
- Dérivation des câbles possible, en n'importe quel point
- Large panel de tailles et de couleurs disponible



La frette spiralée SBPA offre une excellente protection contre l'abrasion.

MATIÈRE	Polyamide 6 (PA6)
Températures d'utilisation	De -60 °C à +95 °C, en pointe +130 °C
Tenue au feu	UL94 HB



Frette spiralée

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Epais. paroi (WT)	Pas (P)	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Article
SBPA1.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Naturel (NA)	30 m	161-42000
SBPA4	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Naturel (NA)	30 m	161-42100
SBPA9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Naturel (NA)	30 m	161-42200
SBPA16	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Naturel (NA)	30 m	161-42300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.