



Outil manuel de pose spécifique pour colliers de la série MBT

MK9SST - pour colliers métalliques de largeur 16 mm maximum

L'outil manuel de pose MK9SST vous assure une performance optimale. Cet outil est idéal pour la pose de colliers métalliques de largeur 16 mm maximum. Le MK9SST est particulièrement recommandé pour des applications en milieux extrêmes tels que dans l'industrie navale, les plates-formes pétrolières ou encore dans l'énergie nucléaire.

Principales caractéristiques

- Outil ergonomique, léger et robuste avec un corps en Polyester renforcé en fibres de verre
- Outil dynamométrique adapté, notamment, à la pose des colliers de la série MBT
- Réglage de la tension de serrage facile à l'aide d'une première molette possédant deux crans et d'une seconde molette de réglage fin
- Outil disposant d'un anneau de suspension



MK9SST.

RÉFÉRENCE	Description	Larg. max. du collier	Ep. max. du collier	Poids	Article
MK9SST	MK9SST	16,0	0,5	0,60 kg	110-95000
SP MK9SST remplacement blade	Lame de rechange	-	-	0,01 kg	110-95273

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Outil pneumatique de pose spécifique pour colliers de la série MBT

MK9PSST - pour colliers métalliques de largeur 16 mm de large

L'outil pneumatique MK9PSST est fabriqué à partir de pièces robustes pour garantir une performance optimale. Il est recommandé pour l'application et le serrage des colliers métalliques de la série MBT.

Principales caractéristiques

- Outil ergonomique, léger et robuste avec un corps en Polyester renforcé en fibres de verre
- Poignée ergonomique - facilite la prise en main
- Amélioration du système d'air comprimé - déplacement plus rapide du piston et serrage plus puissant
- Meilleure productivité en un temps de pose réduit par simple action sur le bouton prévu à cet effet
- Éjection automatique du surplus de bande
- Anneau de suspension pour le rangement de l'outil en atelier



MK9PSST.

Alim. air	non huilé / huilé
Pression d'air min.	3 Bar(s)
Pression d'air max.	6 Bar(s)
Diam. interne du raccord (mm)	4,0 mm
Longueur x Hauteur x Largeur	approx. 280 x 200 x 55 mm

RoHS

RÉFÉRENCE	Description	Larg. max. du collier	Ep. max. du collier	Poids	Article
MK9PSST	MK9PSST	16,0	0,5	0,91 kg	110-95350
SP MK9PSST remplacement blade	Lame de rechange	-	-	0,01 kg	110-95307
SP lock cap tensioning knob	Capot de verrouillage	-	-	0,01 kg	110-07200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.