



Gaines thermorétractables 3:1 et 4:1, paroi fine avec adhésif

EPS-300, 3:1, noir, en rouleau

EPS-400, 4:1, noir, en rouleau

Les gaines thermorétractables EPS-300 et EPS-400 étanchéifient et protègent une grande variété d'applications électriques, comme les arrières de connecteurs, les épissures et les dérivations de câbles.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable en Polyoléfine flexible, à paroi fine
- Adhésif thermofusible co-extrudé à l'intérieur de la paroi
- Protège contre l'humidité
- Fournie une protection environnementale sur des pièces complexes



EPS-300 et EPS-400 offrent un fort coefficient de rétreint et protègent contre l'humidité.



Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !



Gaine thermorétractable 3:1 avec adhésif



Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif



MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Températures d'utilisation	De -55 °C à +125 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Variation longitudinale	-10% max.
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +90 °C
Rigidité diélectrique	15 kV/mm selon IEC 684 P2
Tenue au feu	ASTM D 2671 (paroi extérieure uniquement)
Homologation(s)	SAE - AMS - DTL-23053/4

RoHS

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Rapport de rétreint	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
EPS-300-3/1	3,0	1,0	1,00	400 m	Noir (BK)	3:1	30-32	340-03010
EPS-300-6/2	6,0	2,0	1,00	300 m	Noir (BK)	3:1	30-32	340-06020
EPS-300-9/3	9,0	3,0	1,40	150 m	Noir (BK)	3:1	30-32	340-09030
EPS-300-12/4	12,0	4,0	1,80	100 m	Noir (BK)	3:1	30-32	340-12040
EPS-300-19/6	19,0	6,0	2,20	50 m	Noir (BK)	3:1	30-32	340-19060
EPS-300-24/8	24,0	8,0	2,50	25 m	Noir (BK)	3:1	30-32	340-24080
EPS-300-40/13	40,0	13,0	2,50	25 m	Noir (BK)	3:1	30-32	340-40130

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Rapport de rétreint	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
EPS-400-4/1	4,0	1,0	1,00	300 m	Noir (BK)	4:1	30-32	341-04010
EPS-400-8/2	8,0	2,0	1,00	150 m	Noir (BK)	4:1	30-32	341-08020
EPS-400-12/3	12,0	3,0	1,40	100 m	Noir (BK)	4:1	30-32	341-12030
EPS-400-16/4	16,0	4,0	1,80	100 m	Noir (BK)	4:1	30-32	341-16040
EPS-400-24/6	24,0	6,0	2,20	50 m	Noir (BK)	4:1	30-32	341-24060
EPS-400-32/8	32,0	8,0	2,50	25 m	Noir (BK)	4:1	30-32	341-32080

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.