



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

HIS-3 BAG, en sachet

Les gaines HIS-3 BAG peuvent être utilisées pour isoler et protéger câbles et les connecteurs.


Principales caractéristiques

- Gaine à paroi fine et flexible fabriquée en polyoléfine réticulée
- Fort taux de rétreint (3:1)
- Maniable, en petit conditionnement de 10 tubes prédécoupés de 200 mm



Sachet HIS-3 disponible en 7 couleurs et 4 tailles.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Températures d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+100 °C
Variation longitudinale	-5% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm selon ASTM D 150
Tenue au feu	UL 224 VW1 (sauf pour le transparent)
Homologation(s)	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (transparent), UL224 125 °C 600V VW-1



Gaine thermorétractable 3:1



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30-32	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30-32	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30-32	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30-32	308-30151
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30-32	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30-32	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30-32	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30-32	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30-32	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30-32	308-30310
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30-32	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30-32	308-30315

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

HIS-3 BAG, en sachet



Gaine thermorétractable 3:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30-32	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30-32	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30-32	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30-32	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30-32	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30-32	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Bleu (BU)	30-32	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Gris (GY)	30-32	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Marron (BN)	30-32	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Noir (BK)	30-32	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Rouge (RD)	30-32	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Transparent (CL)	30-32	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	308-31217

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.