



### Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

#### TF21, flexible et colorée, en rouleau

Par son adaptabilité, la TF21 peut être utilisée pour de très nombreuses applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le marquage.

#### Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine à paroi fine flexible
- Rétreint rapide à basse température
- Répond et surperforme de nombreux standards industriels
- Grand panel de couleurs et de tailles disponibles
- Imprimable
- Retardateur de flamme et listé UL224 VW-1



TF21 est disponible dans une large gamme de couleurs et dimensions.



Disponible en orange, sur demande. Contactez-nous !

<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Rapport de rétreint</b>	2:1
<b>Températures d'utilisation</b>	De -55 °C à +135 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+90 °C
<b>Variation longitudinale</b>	+/-5%
<b>Rigidité diélectrique</b>	37 kV/mm
<b>Tenue au feu</b>	ASTM D876
<b>Homologation(s)</b>	CSA, JAR/FAR 25.853, NF F 00-608, SAE-AMS-DTL-23053/5 Classe 1, UL224 125 °C 600V VW-1



Gaine thermorétractable 2:1

RoHS

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Blanc (WH)	30-32	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Bleu (BU)	30-32	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Jaune (YE)	30-32	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Rouge (RD)	30-32	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Noir (BK)	30-32	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Blanc (WH)	30-32	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Bleu (BU)	30-32	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Jaune (YE)	30-32	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Rouge (RD)	30-32	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Noir (BK)	30-32	309-10160
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Blanc (WH)	30-32	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Bleu (BU)	30-32	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Jaune (YE)	30-32	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Rouge (RD)	30-32	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Noir (BK)	30-32	309-10240

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



JAR/FAR

NF F

SAE



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



### Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

**TF21, flexible et colorée, en rouleau**



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Blanc (WH)	30-32	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Bleu (BU)	30-32	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Jaune (YE)	30-32	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Rouge (RD)	30-32	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Noir (BK)	30-32	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Blanc (WH)	30-32	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Bleu (BU)	30-32	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Jaune (YE)	30-32	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Rouge (RD)	30-32	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Noir (BK)	30-32	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Blanc (WH)	30-32	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Bleu (BU)	30-32	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Jaune (YE)	30-32	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Rouge (RD)	30-32	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Noir (BK)	30-32	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Blanc (WH)	30-32	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Bleu (BU)	30-32	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Jaune (YE)	30-32	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Rouge (RD)	30-32	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Noir (BK)	30-32	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Blanc (WH)	30-32	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Bleu (BU)	30-32	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Jaune (YE)	30-32	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Rouge (RD)	30-32	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Noir (BK)	30-32	309-11270

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

#### Outil(s) recommandé(s)

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



## Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

TF21, flexible et colorée, en rouleau



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TF21-19.0/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Blanc (WH)	30-32	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Bleu (BU)	30-32	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Jaune (YE)	30-32	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Noir (BK)	30-32	309-11900
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Rouge (RD)	30-32	309-11902
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Blanc (WH)	30-32	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Bleu (BU)	30-32	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Jaune (YE)	30-32	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Noir (BK)	30-32	309-12540
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Rouge (RD)	30-32	309-12542
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Blanc (WH)	30-32	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Bleu (BU)	30-32	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Jaune (YE)	30-32	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Noir (BK)	30-32	309-13810
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Rouge (RD)	30-32	309-13812
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Blanc (WH)	30-32	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Bleu (BU)	30-32	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Jaune/Vert (GNYE)	30-32	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Jaune (YE)	30-32	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Noir (BK)	30-32	309-15080
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Rouge (RD)	30-32	309-15082
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Blanc (WH)	-	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Bleu (BU)	-	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Jaune (YE)	-	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Noir (BK)	-	309-17600
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Rouge (RD)	-	309-17602
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Blanc (WH)	-	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Bleu (BU)	-	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Jaune (YE)	-	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Noir (BK)	-	309-11020
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Rouge (RD)	-	309-11022

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.