



Pièces moulées thermorétractables, à angle droit


Helashrink série 1100, avec lèvre, VG

Principales caractéristiques


- Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur



Série 1100, montée sur un connecteur.



a: forme expansée (avant rétreint)



b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



Série 1100, expansée.

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	V max.	T ± 20%	M nom.	S nom.	Désignation selon la norme VG	Article
1152-4-G	24,0	10,5	24,0	6,0	26,0	25,0	1,3	0,5	3,3	1,0	19	10,0	VG 95343 T06 E 001 A	411-52480
1154-4-G	30,0	15,5	30,0	6,0	32,0	27,0	1,5	0,8	3,3	1,0	19	12,0	VG 95343 T06 E 002 A	411-54480
1155-4-G	31,0	18,0	31,0	7,0	40,0	31,0	1,8	1,0	3,3	1,0	21	15,0	VG 95343 T06 E 003 A	411-55480
1156-4-G	36,0	22,5	36,0	8,5	46,0	38,0	1,8	1,0	3,3	1,0	26	15,0	VG 95343 T06 E 004 A	411-56480
1157-4-G	43,0	28,5	43,0	10,0	55,0	45,0	2,0	1,0	3,3	1,7	30	16,0	VG 95343 T06 E 005 A	411-57480
1158-4-G	60,0	35,0	60,0	16,0	80,0	54,0	3,3	1,5	3,3	1,7	35	30,0	VG 95343 T06 E 006 A	411-58480
1159-4-G	66,0	45,0	66,0	17,0	108,0	68,0	3,8	2,0	3,3	2,0	42	51,0	VG 95343 T06 E 007 A	411-59480
1160-4-G	82,0	61,0	82,0	25,0	118,0	84,0	4,0	4,0	3,3	2,0	52	39,0	VG 95343 T06 E 008 A	411-60480

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.