



Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

TR27, noir, retardateur de flamme, en rouleau

La gaine TR27 est particulièrement recommandée dans les zones où les émissions toxiques, dues à un feu, doivent rester le plus faible possible. Par exemple pour les immeubles à forte densité de population et les endroits où la sécurité des personnes est capitale tels que les tunnels, hôpitaux, écoles, théâtres, véhicules de transport de personnes et les centres informatiques.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable en Polyoléfine flexible, à paroi fine
- Option avec adhésif disponible ou en version avec paroi standard (SR27)
- Sans halogène et excellentes propriétés de retardateur de flamme
- Conformité avec de nombreuses normes industrielles



TR27 est idéale pour les zones de haute sécurité.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	2:1
Températures d'utilisation	De -40 °C à +105 °C
Temp. min. de rétreint	+115 °C
Variation longitudinale	+5% / -10% max.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm selon IEC 684 P2
Tenue au feu	Faible degré de nuisance, sans halogène, faible émission de gaz ou d'acides, faible émission de fumée
Homologation(s)	DEF STAN 59-97 T8, EN 45545: 2013, LUL Engineering Standard E1042:A6



La gaine TR27 est principalement utilisée dans l'industrie ferroviaire.



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TR27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	150 m	Noir (BK)	30-32	315-50320
TR27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Noir (BK)	30-32	315-50480
TR27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Noir (BK)	30-32	315-50640
TR27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	60 m	Noir (BK)	30-32	315-50950
TR27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	60 m	Noir (BK)	30-32	315-51270
TR27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	60 m	Noir (BK)	30-32	315-51900
TR27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	60 m	Noir (BK)	30-32	315-52540
TR27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Noir (BK)	30-32	315-53810
TR27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Noir (BK)	30-32	315-55100

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

DEF STAN

EN



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.