



Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif

TREDUX MA47, noir, en barre de 1 m

Protection et isolation des épissures ou terminaisons de câbles basse tension.


Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable à paroi moyenne
- Conditionnée de façon sécurisée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités
- Couche adhésive thermoplastique pour la protection contre l'humidité et les intempéries



Gaines à paroi moyenne MA47 et MU47 avec et sans adhésif.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Températures d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Variation longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible
Classe d'isolement	A (VDE 0530)



Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif




RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	30-32	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	10 pcs	Noir (BK)	30-32	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	30-32	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 pcs	Noir (BK)	-	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	-	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	-	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	-	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 pce	Noir (BK)	-	323-50950

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif

Isolation et protection d'épissures et extrémités de câbles basse tension en applications enfouies ou aériennes.

Principales caractéristiques

- Gaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation robustes
- Enduit à l'intérieur avec un adhésif thermoplastique
- Protège contre l'humidité et les impacts environnementaux après rétreint



Gaines à paroi moyenne MA47 et MU47 avec et sans adhésif.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Températures d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Variation longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible
Classe d'isolement	A (VDE 0530)

MA47, noir, en tube de 1 m



Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Noir (BK)	-	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Noir (BK)	-	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Noir (BK)	-	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-21400


Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne

MU47, noir, en barre de 1 m



Gaine thermorétractable 4:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-11400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.