



Rubans encres par transfert thermique pour gaines thermorétractables et TIPTAG

TTDTHOUT - résiste aux tâches, à l'abrasion, aux huiles et aux solvants


Le ruban TTDTHOUT est composé de résine spéciale. Utilisé en combinaison de nos solutions d'identification, il offre une excellente résistance face aux hautes températures, aux rayures et aux produits chimiques. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments colorés du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.

Principales caractéristiques

- Rubans encres par transfert thermique pour un marquage performant et d'excellente qualité sur gaines thermorétractables et étiquettes d'identification TIPTAG
- Les rubans sont conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé



Rubans encres TTDTHOUT.



ID : le diamètre intérieur standard est de 25,4 mm.

RÉFÉRENCE	Matériel recommandé	Couleur	Larg. (W)	Long. du rouleau	Article
TT822OUT8 110MM	TCGT/TULT	Argent (SR)	110,0	300 m	556-00161
TTRW 30MM	TCGT/TULT	Blanc (WH)	30,0	300 m	556-00125
TTRW 60MM	TCGT/TULT	Blanc (WH)	60,0	300 m	556-00137
TTDTHOUT 40MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Noir (BK)	40,0	300 m	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Noir (BK)	60,0	300 m	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Noir (BK)	100,0	300 m	556-00141
TTRHTWH 70mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Blanc (WH)	70,0	300 m	556-00209
TTRHTWH 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Blanc (WH)	100,0	300 m	556-00211
TTRHTBK 70MM	THTT/THTT DS/TAGHT	Noir (BK)	70,0	300 m	556-00204
TTRHTBK 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Noir (BK)	100,0	300 m	556-00210
TTRC+ 30MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Noir (BK)	30,0	300 m	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Noir (BK)	60,0	300 m	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Noir (BK)	100,0	300 m	556-00103

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

